

RIHETEC

Dýza na chladiace médium JetKD-A so závitovou prípojkou, Závit × dĺžka trysky: M8X20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319473 M8X20
GTIN	4260711110269
Trieda položky	33C

Popis

Prevedenie:

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.

Vysokotlaková dýza – Robustná dýza na chladiaci prostriedok vhodná na vysoké tlaky, ručné nastavenie smeru, veľký rozsah nastavenia až 45° v každom smere a Ø rúrky 4 mm.

S JetKD-A máte robustnú dýzu na chladiaci prostriedok na použitie v moderných CNC sústruhoch. Je vhodná na montáž do pevných alebo aj poháňaných nástrojových držiakov. Stroje s vysokotlakovými čerpadlami potrebujú špeciálne dýzy, ktoré zvládnu vysoké tlaky. Tu sa dostáva do hry JetKD-A! Prietok s veľkým rozmerom sa stará o silný a dobre kontrolovateľný prúd chladiaceho prostriedku. Nastavenie smeru sa vykonáva ručne. Jednoducho otočiť do požadovaného smeru a utiahnuť prevlečnú maticu. Vďaka veľkému otočnému polomeru je možné nastavenie s uhlom až 45° v každom smere.

Popis:

JetKD-A pozostáva z troch častí, ktoré sú konštruované na optimálnu funkciu a dlhú životnosť. Najmä pri tak dôležitom komponente, akým je dýza chladiacej kvapaliny, je dôležitá správna kombinácia všetkých komponentov. Spodný diel má kuželový závit a skrutkuje sa prostredníctvom inbusového kľúča do otvoru pre chladiaci prostriedok. Potom sa dýza fixuje prevlečnou maticou.

Použitie:

Na použitie na statických a poháňaných otočných držiakoch prostredníctvom závitovej prípojky.

Upozornenie:

Zodpovedajúce závitové adaptéry a nadstavce pozri 319476 alebo 319477.

Technický opis

Typ	JetKD-A
Dĺžka dýzy	20 mm
Pripojovací závit	M8×1
Prevedenie	Závit
Ø prietok rúry	4 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Dýza na chladiace médium