



Sada 6-hranných zástrčných hlavíc, 1/2palcový štvorhran 10-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	639430
GTIN	4013288184238
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**;
nástrčné hlavice podľa **DIN 3124**.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice a šesťhrannou vložkou so závitom M6 – M12.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Počet dielov	10
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	10-19 mm

Označenie výrobcu	8790 C HF 1
Dĺžka	165 mm
Šírka	140 mm
Výška	65 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča