



Sada nástrčných klúčov na skrutkovače pre Torx®, 1/2 palcový štvorcový 6-dielna, dlhé



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	639517
GTIN	4013288186362
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice podľa DIN 3124.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 – M10.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Zástrčné hlavice: 6 ks veľ. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50

Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

Technický opis

Počet dielov	6
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Dĺžka	165 mm

Šírka	140 mm
Výška	65 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča