



Súprava 6-hranných vkladacích hlavíc, 1/2 palcový štvorhran 9-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	639416
GTIN	4013288184283
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**;
nástrčné hlavice podľa **DIN 3124**.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M24.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Zástrčné hlavice: 9 ks veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm

Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

Technický opis

Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	4-17 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Počet dielov	9

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Označenie výrobcu	8740 C HF 1
Dĺžka	165 mm
Šírka	140 mm
Výška	65 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča