



Súprava 6-hranných vkladacích hlavíc, 1/2 palcový štvorhran 6-dielna, dlhé



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	639417
GTIN	4013288185457
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**;
nástrčné hlavice podľa **DIN 3124**.

Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M12.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Zástrčné hlavice: 6 ks veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Pohonný štvorhran	1/2 palec

Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových klúčov	4-10 mm
Počet dielov	6
Označenie výrobcu	8740 C HF 2
Dĺžka	165 mm
Šírka	140 mm
Výška	65 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča