

## Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Ferit, Ø: 63mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085915 63
GTIN	2050000965302
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

- Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
- Pozinkovaný povrch.
- Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

#### Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

#### Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

### Technický opis

Výška	14 mm
Materiál povrch	pozinkované
Ø	63 mm
Puzdro závit	áno
Výška so závitom	30 mm
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Závit	M8 mm
Hmotnosť	240 g
Menovitá prídržná sila	350 N

Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet