

**Plochý upínací magnet bez závitů, Ferit, Ø: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	085910 16
GTIN	2050000964770
Trieda položky	08Q

**Popis****Prevedenie:**

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z **tvrdého ferritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Odolný voči teplotám do maximálne 120 °C.**

**Použitie:**

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.

**Technický opis**

Menovitá prídržná sila	18 N
Materiál povrch	pozinkované
Ø	16 mm
Výška	4,5 mm
Hmotnosť	4,5 g
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

