

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 2×D, Ø DC: 17,9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236614 17,9
GTIN	4047109286368
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:****Tolerancia otvorov:** $\varnothing D - 0,1/+ 0,2$

- **Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.**
- **Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.**
- **Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.**
- **Vyosené vrtanie je možné do $V_{max} = 0,25$ mm. Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**

Použitie:

- **Pre extrémne situácie pri obrábaní.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 050204 12-...
Počet rezných hrán Z	1
Ø stopky D _s	25 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Dĺžka stopky L _s	56 mm
Úžitková dĺžka L ₁	36 mm
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	17,9
Dĺžka previsu L _A	53 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	2xD
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienene šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP1	239652 6IP1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP