

Garant**Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M1,4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132640 M1,4
GTIN	4045197072191
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Vodiaca časť s mazacími drážkami**, ale bez trieskových drážok.

Veľ. M1,7; M2,3; M2,6 so starým profilom DIN.

S lámačom triesok. Trieda tolerancie: ISO 1 4H**Technický opis**

Stúpanie závitov	0,3 mm
Počet rezných hrán Z	2
Ø závit	1,4 mm
Počet napínacích drážok	2
Ø otvoru pod závit	1,1 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	2,5 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	4,2 mm
Druh závit	M

Veľkosť závitú	M1,4
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		