



Laserový prístroj na meranie vzdialenosti, Typ: GLM50-27C



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465560 GLM50-27C
GTIN	4059952518824
Trieda položky	46T

Popis

Prevedenie:

Laserový diaľkomer s robustným krytom odolným voči nárazom, striekajúcej vode a prachu. Podsvietený trojriadkový displej pre optimálnu čitateľnosť. Laserová trieda 2 podľa IEC 825-1. Jednoduchá manipulácia s vylepšeným používateľským rozhraním a podsvieteným displejom. Funkcia zasunutia. Integrovaný 360° snímač sklonu zobrazuje sklon objektu priamo umiestnením telesa a umožňuje nepriame meranie výšky. Na vytváranie digitálnych obrysov, importovanie existujúcich pôdorysov úpravu a exportovanie výsledku práce, ako aj jednoduché dimenzovanie staveniska. Rýchly a efektívny prenos dát a dokumentácia vďaka pripojeniu SMOOTH a aplikácii Bosch MeasureOn.

Prevedenie reklamného textu:

Laserový diaľkomer s robustným krytom odolným voči nárazom, striekajúcej vode a prachu. Podsvietený trojriadkový displej pre optimálnu čitateľnosť. Laserová trieda 2 podľa IEC 825-1. Závit statívu 1/4 palcov. Integrovaný 360° snímač sklonu zobrazuje sklon objektu priamo umiestnením telesa a umožňuje nepriame meranie výšky. Na vytváranie digitálnych obrysov, importovanie existujúcich pôdorysov úpravu a exportovanie výsledkov práce, ako aj jednoduché dimenzovanie staveniska. Prenos dát cez Bluetooth®.

Funkcia:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného puzdra. Jednoduchá obsluha s vylepšeným používateľským rozhraním a osvetleným displejom. Funkcia zameriavania. Integrovaný 360° snímac sklonu zobrazuje sklon objektu priamo umiestnením telesa a umožňuje nepriame meranie výšky.

Zvláštne príslušenstvo:

Merací statív č. 468558

Technický opis

Hmotnosť	200 g
Dodatok/odčítanie	áno
Séria	GLM50-27C
Snímač naklonenia	360 Stupeň
Závit statívu	1/4 palec
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR6
Životnosť batérií (merania)	25000
Dĺžka	119 mm
Nepriame meranie (Pythagoras)	áno
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	2
Vyvolanie posledných meraní	áno
Presnosť merania	±1,5 mm
Výška	29 mm
minimálne/maximálne meranie	áno
Šírka	53 mm
Dosah	50 m
Zásobovanie prúdom	081551 LR6
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Výpočet plochy a objemu	áno
Laserová trieda podľa IEC 825-1	2
Druh produktu	Prístroj na meranie vzdialenosti

