

**Garant****Vyvrťavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Trieda položky	21T

## Technický opis

Výška upínania L <sub>2</sub>	7 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	8 mm
Držiak ISO-kód	AH08K SDQCR/L07
Celková dĺžka L	125 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7