

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Trieda položky	21T

## Technický opis

Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	12 mm
Výška upínania $L_2$	7 mm
Držiak ISO-kód	AH08K SDQCR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Celková dĺžka L	125 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	20 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu $L_3$	8 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7