

**Garant****Vyvrťavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260332 8/07
GTIN	4062406401085
Trieda položky	21T

## Technický opis

Celková dĺžka L	125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Výška upínania L <sub>2</sub>	7 mm
Držiak ISO-kód	AH08K SDUCR/L07
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	13,5 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	40 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	7,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500