

Garant**Vyvrťavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	7 mm
Odsadenie stredu L ₃	7,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	AH08K SDUCR/L07
Dĺžka výčnelku L ₁	40 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500