

**Garant**

**Upínací trň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 50 A = 100, Ø upnutia D1: 25mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300341 25
GTIN	4062406403102
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.

### GARANT –

Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min<sup>-1</sup>.

**S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.**

### Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

## Technický opis

Ø upnutia D <sub>1</sub>	25 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	25
Vonkajší Ø D	65 mm
Upínač	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-1

Tvar	ADB
otvor v chladiacom kanáli	Zamykateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň

## Príslušenstvo

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50

Ťažné čapytesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50

308650 50

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø  
D1 25

309900 25