

**Klieštinový držiak ER Typ E4, VDI 40, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319515 32
GTIN	4062406423070
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Prevažne na vrtanie a stredenie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

d_6	83 mm
l_3	22 mm
pre ER klieštiny	32
vhodné upínacie kliešte	470 E (ER 32)
l_8	49 mm
d_{10}	50 mm
Rozsah upínania d_2	2 - 20 mm
l_9	62 mm
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 40

Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
Druh produktu	Klieštinový držiak VDI