

**Klieštinový držiak ER Typ E4, VDI 40, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319515 40
GTIN	4062406423087
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Prevažne na vrtanie a stredenie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

l_8	61 mm
pre ER klieštiny	40
l_9	75 mm
d_6	83 mm
vhodné upínacie kliešte	472 E (ER 40)
Rozsah upínania d_2	3 - 26 mm
l_3	22 mm
d_{10}	63 mm
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 40

Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
Druh produktu	Klieštinový držiak VDI