

HOLEX**Klieštinový držiak ER Typ E4, VDI 30, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319512 25
GTIN	4062406423056
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Prevažne na vrtanie a stredenie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

vhodné upínacie kliešte	430 E (ER 25)
pre ER klieštiny	25
l_3	22 mm
d_{10}	42 mm
l_9	57 mm
d_6	68 mm
Rozsah upínania d_2	1 - 16 mm
l_8	45 mm
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 30

Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Druh produktu	Klieštinový držiak VDI