

HOLEX**Priemyselná spojka Hadicová prípojka, Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka): 13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080232 13
GTIN	4062406423162
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Priemyselná spojka konštruovaná pre optimalizovaný vysoký prietok 2 000 l/min. (vzduch), **NW 7,8**. Jednostranne blokujúca, vysoko kvalitná a robustná rýchlouzatváracia spojka. Ventil s optimalizovaným prietokom, extrémne vysokým prietokom, nízkou tlakovou stratou, dlhou životnosťou, vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou a absolútnou tesnosťou.

Prevádzkový tlak: PN 35 barov/teplota: -20 °C – +100 °C.

Materiál:

Poniklovaná mosadz, puzdro z tvrdenej ocele a poniklované.

Technický opis

Hodnota prietoku	2000 l/min
Maximálny prevádzkový tlak	35 bar
Materiál	Mosadz
Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka)	13 mm
Druh produktu	Spojka

