

**DYMO****Popisovací prístroj, Typ: 5200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085500 5200
GTIN	3501170841402
Trieda položky	08U

**Popis****Prevedenie:**

**Robustné, mobilné** značkovacie popisovacie zariadenia pre rýchlu výrobu samolepiacich plastových etikiet. Trvalá tlač tepelným prenosom. Nastaviteľný prívod a dobeh pásky. Napájanie energiou prostredníctvom dobíjateľného **Li-Iónového akumulátora**, sieťovej nabíjačky. Jednoduché spracovanie textu pomocou rýchlo prístupných tlačidiel. **Robustná priemyselná tlačiareň etikiet** na jednoduchý popis káblov, ovládacích panelov, regálov atď. **Priame snímanie prístupu** pre často používané znaky v elektrotechnike.

**Použitie:**

Etikety sa prilepia na skoro všetky hladké a nemastné povrchy.

**Rozsah balenia:**

Vrátane popisovacej pásky čierna na bielej a návodu na obsluhu. Popisovací stroj vrátane lítium-iónového akumulátora a napájacieho zdroja. 1 × kazeta s bielou nylonovou popisovacou páskou 19 mm × 3,5 m, 1 × biela priemyselná vinylová etiketa 12 mm × 5,5 m.

**Upozornenie:**

- **Je možné nastaviť rôzne jazykové verzie.**
- **S nemeckým rozložením tlačidiel zo skladu, francúzsku klávesnicu je možné dodať veľmi rýchlo.**

**Technický opis**

možné šírky pásky na písanie	9; 12; 19 mm
Šírka	124 mm
Pásová fréza Prevedenie	rucné
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Sieťový adaptér	vrátane
Dĺžka	64 mm
Počet dostupných znakov/symbolov	100
Zvláštnosť	zásobník na etikety
maximálna výška písma	13 mm
Počet štýlov písma	4
Typ	Rhino 5200
Druh batérie	Li-Ion
Počet širok písma	2
Počet veľkostí písma	7
Rozloženie klávesnice	ABC
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet riadkov textu	1-4
Výška	234 mm
vhodná kazeta s popisovacou páskou	RHINO
Hmotnosť vrátane batérie	780 g
Počet viditeľných znakov na displeji	2×14
Balenie	Pepravný kufřík
Označenie výrobcu	S0841400
Druh produktu	Popisovací prístroj

## Príslušenstvo

Kazeta s popisovacou páskou Typ W	085512 W
Kazeta s popisovacou páskou 19 mm × 3,5 m nylón Typ W	085516 W

Kazeta s popisovacou páskou 12 mm × 5,5 m vinyl Typ W	085517 W
Kazeta s popisovacou páskou Typ W	085513 W
Kazeta s popisovacou páskou 9 mm × 5,5 m vinyl Typ W	085509 W
Kazeta s popisovacou páskou Typ W	085511 W
Kazeta s popisovacou páskou Typ W	085514 W
Kazeta s popisovacou páskou 19 mm × 5,5 m vinyl Typ W	085510 W