



## Digitálny sklonomer CLINOBEVEL 1 USB, Typ: SOFT



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	467555 SOFT
GTIN	7630041115321
Trieda položky	45C

### Popis

#### Prevedenie:

Univerzálne použiteľný sklonomer pre absolútne a relatívne merania. Štyri presne spracované meracie základne, usporiadané navzájom v pravom uhle. Vystužené puzdro z tvrdého eloxovaného hliníka, chránené proti striekajúcej vode. S ukazovateľom uhla, príp. sklonu. Automatické vytvorenie skúšobných správ pomocou softvéru Clinosoft.

#### Rozsah balenia:

Vrátane puzdra. Prídavný USB dátový kábel a softvér Clinosoft.

### Technický opis

Hmotnosť	520 g
Rozhranie	USB rozhranie
Presnosť	2+1 kroková hodnota císlic Uhlová min.
Šírka	75 mm
Séria	Clinobevel
Rozsah merania	±45 Stupeň
Dĺžka	100 mm

Kroková hodnota číslic	0,02 mm/m
Výška	35 mm
Norma	DIN 2276
Meracia technika	digitálna
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Sklonomer