

FLUKE.

Bezkontaktná skúšačka napätia, Typ: LVD2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473005 LVD2
GTIN	095969369978
Trieda položky	47H

Popis**Prevedenie:**

Kompaktná skúšačka napätia na bezkontaktnú detekciu živých vodičov. IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $? > 1$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Funkcia:

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 1$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Použitie:

Kontrola káblov, zásuviek, rozvodných skriniek atď. Ak sa merací hrot rozsvieti na červeno a zaznie pípnutie, je prítomné napätie.

Technický opis

Kategória prepätia	CAT IV/600 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 40
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Oblasť pre zobrazovanie AC	90 - 600 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	2x 081561 LR3
Druh produktu	Skúšačka napätia

Služby

KalibráciaSkúšačka napätia Typ S

027120 S

Kalibrácia DAkkSSkúšačka napätia Typ S

027160 S

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3
