

BENNING**Fázová skúšačka, Typ: VT2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473282 VT2
GTIN	4014651440555
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Na rýchlu a jednoduchú kontrolu fáz v zásuvkách, odbočkových skrinkách, spínačoch a lampách. Lokalizuje zlomené káble v izolovaných vedeniach.

Funkcia:

Dodatocná kontrola magnetického pola na ventiloch, spínacoch, relé, cernadlách a cievkach magnetického pola.

Použitie:

Kontrola fáz, kontrola zlomenia izolovaných vedení. Dodatocná kontrola magnetického pola na ventiloch, spínacoch, relé, cernadlách a cievkach magnetického pola.

Norma:

DIN EN 61010-1.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií 081561 veľ. LR3.

Technický opis

Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 53
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozsah napätia AC	12 - 1000 V
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Materiál krytu	ABS plast

Druh produktu

Fázová skúšačka

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3