

FLUKE.

Kliešte na meranie prúdu, Typ: 365**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473290 365
GTIN	095969559874
Trieda položky	47H

Popis**Prevedenie:**

Kliešte na meranie prúdu s veľkým, ľahko čitateľným LCD displejom v tenkom a ergonomickom dizajne. Dodatočne displej s podsvietením. Odnímateľné kliešte pre jednoduchšie meranie.

Norma:**EN 61010-1****Rozsah balenia:**

Vrátane testovacích vodičov a polstrovaného puzdra na prenášanie. Batérie 2x č. 081561 veľ. LR6.

Technický opis

Funkcia ukladania	HOLD
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Kategória prepätia	CAT III 600 V
Striedavý prúd AC	0,1 A – 200 A

Merací proces	TRUE RMS (AC)
Základná presnosť	2 %
Odpor	0,1 Ω – 6 k Ω
Jednosmerný prúd DC	0,1 A – 200 A
Rozsah zobrazovania	6000
Jednosmerné napätie	0,1 V – 600 V
maximálny otvor klieští	18 mm
Striedavé napätie AC	0,1 V – 600 V
Zásobovanie prúdom	2x 081561 LR6
Norma	EN 61010–1
Kalibrácia	I4
Druh produktu	Prúdové kliešte

Služby

Kalibrácia Prúdové kliešte Typ D	027050 D
Kalibrácia DAkkS Prúdové kliešte Typ D	027060 D

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
--	------------