



LED ručný stroboskop, Typ: 476



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	471200 476
GTIN	4029547001772
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť nastavenia a stabilita vďaka dynamicky reagujúcemu nastavovaciemu koliesku. Vysoká svietivosť vďaka elektronickej s energeticky optimalizovaným okruhom a výkonnej xenónovej výbojke. Funkcia pamäte (posledná hodnota sa uloží, keď sa vypne napájanie). Spúšťací vstup pre synchronizáciu sekvencie blikania. Prípojka statívu na telese. Výdrž akumulátora min. 2 hodiny.

Použitie:

Meranie veľmi malých objektov alebo priamo neprístupných miest – bez prerušenia prebiehajúcej prevádzky. Optimálne na meranie otáčok a kontrolu vysokofrekvenčných pohyblivých častí.

Rozsah balenia:

Vrátane prepravného kufríka, nabíjačky so 4 adaptérmi pre krajinu a konektora spúšťacieho signálu.

Technický opis

Výška	50 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Prevádzková teplota	0 - 40 °C
Počet obsiahnutých batérií	6
Najväčšia prípustná chyba	0,01 (±1 číslica) %
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Šírka	65 mm
Rozsah merania	30 - 12500 min ⁻¹
Dĺžka	240 mm
Hmotnosť	415 g
Kalibrácia	I2
Druh produktu	Stroboskop

Služby

KalibráciaOtáčkomer/stroboskop Typ D	027900 D
--------------------------------------	----------

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
--	------------