

BENNING**Digitálne kliešte na meranie prúdu, Označenie výrobcu: CM10-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473305 CM10-1
GTIN	4014651446885
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Robustné a ergonomické plastové puzdro s osvetleným LC displejom. Bezpečné meranie striedavého a jednosmerného el. prúdu bez vstupu do el. obvodu. Zaznamenanie nameraných hodnôt/maximálnej nameranej hodnoty, relatívne meranie.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie. Na profesionálne použitie v priemysle, službách a remeselníctve. Meranie kapacity, testovanie diód. Záznamník údajov, pamät, Bluetooth, aplikácia. Meranie zapínacieho prúdu (INRUSH), dolnopriepustný filter (HFR), voltový snímac, funkcia ZERO.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah balenia:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.

Technický opis

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Frekvencia	0,01 Hz – 10 kHz

Základná presnosť	1 %
Merací proces	TRUE RMS
Kategória prepätia	CAT III 1000 V
Kategória prepätia	CAT IV 600 V
Funkcia ukladania	HOLD, MAX/MIN
Jednosmerný prúd DC	10 mA – 1500 A
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odpor	0,1 Ω – 600 Ω
akustický test priechodnosti	áno
maximálny otvor klieští	42 mm
Jednosmerné napätie	0,1 mV – 1000 V
Striedavé napätie AC	0,1 V – 1000 V
Počet obsiahnutých batérií	2
Označenie výrobcu	CM10-1
Rozsah zobrazovania	6000
Striedavý prúd AC	10 mA – 1500 A
Zásobovanie prúdom	2x 081561 LR6
Kalibrácia	I4
Druh produktu	Prúdové kliešte

Služby

Kalibrácia DAkkSPrúdové kliešte Typ D	027060 D
KalibráciaPrúdové kliešte Typ D	027050 D

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
--	------------