

Garant**Lepidlá na poistky skrutky 2GP22, Obsah: 250ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088060 250
GTIN	4062406422806
Trieda položky	01K

Popis**Prevedenie:**

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Typ **2GP22** s nízkou pevnosťou. Stredná viskozita. Ideálne pre ľahko demontovateľné skrutkové spojenia. Na zaistenie skrutiek s jemným závitom.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. **So strednou pevnosťou** – uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. **S vysokou pevnosťou** – uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Demontáž	s normálnym nástrojom
minimálny odtrhávací moment	5,5 - 11,5 Nm

vhodné pre materiál	Kov
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tycinke
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
Trieda pevnosti	nízka pevnosť
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
pre veľkosť závitú M do	M36
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 10 min
Objem náplne	250 ml
Dynamická viskozita	800 - 1500 mPas
Bod vzplanutia	100 °C
Chemický podklad	Metakryláty
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Tvar	tekuté
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Tesnosť	1,08 g/cm ³
pre druh závitú	jemný závit
Farba	fialová
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky