

**Garant****Lepidlá na poistky skrutky 2GP70, Obsah: 50ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088062 50
GTIN	4062406423438
Trieda položky	01K

**Popis****Prevedenie:**

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Typ **2GP70** s vysokou pevnosťou. Na upevňovanie podporných čapov, guľových a valivých ložísk, ktoré sa obyčajne už viac nemôžu uvoľniť. Pre skrutkové spoje s vysokým namáhaním.

**Použitie:**

**S nízkou pevnosťou** – uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. **So strednou pevnosťou** – uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. **S vysokou pevnosťou** – uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

**Upozornenie:**

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

**Technický opis**

Chemický podklad	Metakryláty
Tesnosť	1,09 g/cm <sup>3</sup>

vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tycinke
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
Demontáž	ťažký
Objem náplne	50 ml
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
Tvar	tekuté
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	znášajúci olej
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Dynamická viskozita	300 - 900 mPas
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Bod vzplanutia	100 °C
minimálny odtrhávací moment	35 - 45 Nm
Farba	zelená
pre veľkosť závitú M do	M20
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min
vhodné pre materiál	Kov
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky