

Garant**Lepidlá na poistky skrutky 2GP43, Obsah: 50ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088061 50
GTIN	4062406423414
Trieda položky	01K

Popis**Prevedenie:**

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Typ **2GP43** so strednou pevnosťou. Utesní a zapečatí veľa druhov skrutkových spojov. Vysoká rezistencia proti vibráciám. Rýchle vytvrdnutie na vysokom počte železných kovov. Zvýšená kompatibilita s olejom.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. **So strednou pevnosťou** – uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. **S vysokou pevnosťou** – uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Tesnosť	1,08 g/cm ³
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h

Trieda pevnosti	stredná pevnost
Farba	modrá
Bod vzplanutia	100 °C
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tycinke
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
vhodné pre rozsah použitia	olejnaté povrchy
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Objem náplne	50 ml
vhodné pre materiál	Kov
Chemický podklad	Metakryláty
minimálny odtrhávací moment	15 - 25 Nm
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Tvar	tekuté
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Dynamická viskozita	1500 - 4000 mPas
Demontáž	s normálnym nástrojom
pre veľkosť závitú M do	M36
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky