

Garant GREENPLUS

Lepidlá na poistky skrutky 2GP43, Obsah: 250ml**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088061 250
GTIN	4062406423421
Trieda položky	01K

Popis**Prevedenie:**

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Typ **2GP43** so strednou pevnosťou. Utesní a zapečatí veľa druhov skrutkových spojov. Vysoká rezistencia proti vibráciám. Rýchle vytvrdnutie na vysokom počte železných kovov. Zvýšená kompatibilita s olejom.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. **So strednou pevnosťou** – uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. **S vysokou pevnosťou** – uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Dynamická viskozita	1500 - 4000 mPas
Objem náplne	250 ml

minimálny odtrhávací moment	15 - 25 Nm
Demontáž	s normálnym nástrojom
pre veľkosť závitov M do	M36
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Bod vzplanutia	100 °C
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
Chemický podklad	Metakryláty
Tesnosť	1,08 g/cm ³
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
vhodné pre materiál	Kov
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Teplota skladovania	5 - 23 °C
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tycinke
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
vhodné pre rozsah použitia	olejnaté povrchy
Farba	modrá
Tvar	tekuté
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky