

Garant**Lepidlá na poistky skrutky 2GP90, Obsah: 250ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088063 250
GTIN	4062406423469
Trieda položky	01K

Popis**Prevedenie:**

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Typ **2GP90** so strednou pevnosťou. Spoľahlivé utesnenie odliatkov a zvarových spojov. Aj na následné zaistenie a upevnenie malých skrutiek a valcových dielov.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. **So strednou pevnosťou** – uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. **S vysokou pevnosťou** – uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

minimálny odtrhávací moment	10 - 15 Nm
Bod vzplanutia	100 °C

Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Funkčná pevnosť podľa	5 - 8 h
Chemický podklad	Metakryláty
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Pevnosť bez fixácie podľa	40 - 60 min
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tyčinke
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
vhodné pre rozsah použitia	vopred namontované skrutkové spojenia
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	tesniace
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Tvar	tekuté
Dynamická viskozita	10 - 20 mPas
pre veľkosť závitov M do	M6
Farba	zelená
Objem náplne	250 ml
Tesnosť	1,08 g/cm ³
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
vhodné pre materiál	Kov
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky