

Garant GREENPLUS

Lepidlá na poistky skrutky 2GP70, Obsah: 250ml**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088062 250
GTIN	4062406423445
Trieda položky	01K

Popis**Prevedenie:**

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Typ **2GP70** s vysokou pevnosťou. Na upevňovanie podporných čapov, guľových a valivých ložísk, ktoré sa obvyčajne už viac nemôžu uvoľniť. Pre skrutkové spoje s vysokým namáhaním.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. **So strednou pevnosťou** – uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. **S vysokou pevnosťou** – uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Chemický podklad	Metakryláty
pre veľkosť závitú M do	M20
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min

Teplota skladovania	5 - 23 °C
Dynamická viskozita	300 - 900 mPas
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Tvar	tekuté
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
Objem náplne	250 ml
Farba	zelená
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Tesnosť	1,09 g/cm ³
Bod vzplanutia	100 °C
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tycinke
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
Demontáž	ťažký
vhodné pre materiál	Kov
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	znášajúci olej
minimálny odtrhávací moment	35 - 45 Nm
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky