

Garant GREENPLUS

**Prostriedok na utesnenie závitov 5GP42, Obsah: 250ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088064 250
GTIN	4062406423483
Trieda položky	01K

**Popis****Prevedenie:**

Prostriedky na utesnenie závitov zabraňujú úniku plyných a kvapalných médií. Typické aplikácie prostriedkov na utesnenie závitov zahŕňajú: tesnenie kuželových kovových závitov a tvaroviek. Typ **5GP42**. Tesniaci prostriedok pre obrobky so závitmi v hydraulických alebo pneumatických systémoch alebo spojovacích dieloch. Účinná ochrana proti oleju, vode, uhlíkovému a chemickým látkam.

**Upozornenie:**

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

**Technický opis**

Tesnosť	1,08 g/cm <sup>3</sup>
minimálny odtrhávací moment	15 - 25 Nm
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Chemický podklad	Metakrylátester
Pevnosť bez fixácie podľa	10 - 20 min
Trieda pevnosti	stredná pevnosť

Bod vzplanutia	100 °C
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Dynamická viskozita	400 - 800 mPas
Objem náplne	250 ml
pre veľkosť závitů palec	3/4 palec
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Farba	hnedá
Tvar	tekuté
Demontáž	s normálnym nástrojom
maximálna škára	0,15 mm
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
pre veľkosť závitů M do	M26
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
vhodné pre materiál	Kov
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Tesniaci prostriedok