

Garant GREENPLUS

Prostriedok na utesnenie závitov 5GP11, Obsah: 50ml**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088065 50
GTIN	4062406423490
Trieda položky	01K

Popis**Prevedenie:**

Prostriedky na utesnenie závitov zabraňujú úniku plyných a kvapalných médií. Typické aplikácie prostriedkov na utesnenie závitov zahŕňajú: tesnenie kuželových kovových závitov a tvaroviek. Typ **5GP11**. Utesňuje proti vode, stlačenému vzduchu, plynu, benzínu, LPG a chemickým produktom. Tixotrop. PTFE výplň umožňuje jednoduchú demontáž. Špeciálne na utesnenie kuželových/valcových skrutkových spojov rúr. Po vytvrdnutí sa vytvorí elastický povrch.

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

vhodné pre rozsah použitia	rúrkové tesnenie
vhodné pre rozsah použitia	rúrkový závit
vhodné pre rozsah použitia	skrutkové spoje
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Bod vzplanutia	100 °C
pre veľkosť závitů palec	3 palec

Demontáž	s normálnym nástrojom
Pevnosť bez fixácie podľa	15 - 20 min
Tesnosť	1,09 g/cm ³
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
pre veľkosť závitú M do	M80
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Chemický podklad	Metakrylátester
vhodné pre materiál	Kov
minimálny odtrhávací moment	5 - 15 Nm
Objem náplne	50 ml
Dynamická viskozita	15000 - 25000 mPas
Tvar	tekuté
Farba	biela
Funkčná pevnosť podľa	1 - 3 h
Trieda pevnosti	nízka pevnosť
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Tesniaci prostriedok