

Garant GREENPLUS

Prostriedok na utesnenie závitov 5GP77, Obsah: 250ml**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088066 250
GTIN	4062406423520
Trieda položky	01K

Popis**Prevedenie:**

Prostriedky na utesnenie závitov zabráňujú úniku plyných a kvapalných médií. Typické aplikácie prostriedkov na utesnenie závitov zahŕňajú: tesnenie kuželových kovových závitov a tvaroviek. Typ **5GP77**. Utesňuje kuželové/valcové potrubné závitové spoje až do R3 palcov, napr. plynové potrubné systémy. Teplovzdorný.

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Farba	žltá
Bod vzplanutia	100 °C
vhodné pre rozsah použitia	rúrkový závit
vhodné pre rozsah použitia	rúrkové tesnenie
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
minimálny odtrhávací moment	20 - 30 Nm

Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
maximálna škára	0,35 mm
pre veľkosť závitů palec	3 palec
Dynamická viskozita	20000 - 40000 mPas
Objem náplne	250 ml
Chemický podklad	Metakrylátester
vhodné pre materiál	Kov
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	bez označenia
Demontáž	s normálnym nástrojom
Tvar	tekuté
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min
Tesnosť	1,09 g/cm ³
pre veľkosť závitů M do	M80
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Tesniaci prostriedok