

Garant GREENPLUS

Prostriedok na utesnenie závitov 5GP11, Obsah: 250ml**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088065 250
GTIN	4062406423506
Trieda položky	01K

Popis**Prevedenie:**

Prostriedky na utesnenie závitov zabraňujú úniku plyných a kvapalných médií. Typické aplikácie prostriedkov na utesnenie závitov zahŕňajú: tesnenie kuželových kovových závitov a tvaroviek. Typ **5GP11**. Utesňuje proti vode, stlačenému vzduchu, plynu, benzínu, LPG a chemickým produktom. Tixotrop. PTFE výplň umožňuje jednoduchú demontáž. Špeciálne na utesnenie kuželových/valcových skrutkových spojov rúr. Po vytvrdnutí sa vytvorí elastický povrch.

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Tesnosť	1,09 g/cm ³
vhodné pre rozsah použitia	rúrkové tesnenie
vhodné pre rozsah použitia	rúrkový závit
vhodné pre rozsah použitia	skrutkové spoje
vhodné pre materiál	Kov
Trieda pevnosti	nízka pevnosť

Teplota skladovania	5 - 23 °C
Tvar	tekuté
Farba	biela
Funkčná pevnosť podľa	1 - 3 h
minimálny odtrhávací moment	5 - 15 Nm
Objem náplne	250 ml
Demontáž	s normálnym nástrojom
pre veľkosť závitú M do	M80
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Chemický podklad	Metakrylátester
Bod vzplanutia	100 °C
Pevnosť bez fixácie podľa	15 - 20 min
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
pre veľkosť závitú palec	3 palec
Dynamická viskozita	15000 - 25000 mPas
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Tesniaci prostriedok