

Garant GREENPLUS

Prostriedok na utesnenie plôch 5GP73, Obsah: 50ml**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088068 50
GTIN	4062406423551
Trieda položky	01K

Popis**Prevedenie:**

Tmel, ktorý vytvrdzuje bez prístupu vzduchu medzi tesne priliehajúcimi kovovými povrchmi. Typ **5GP73**. Stredne pevné, tixotropné plošné tesnenie na utesnenie kovových závitových dielov. Tesnenie krytov, prírub a plôch. Rýchlo vytvrdzujúci, mierne pružný tesniaci film. Rýchlo vytvrdzujúci, mierne pružný tesniaci film.

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

minimálny odtrhávací moment	10 - 20 Nm
Bod vzplanutia	100 °C
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
Chemický podklad	anaeróbny metakrylát
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac

Teplota skladovania	5 - 23 °C
Objem náplne	50 ml
vhodné pre rozsah použitia	plošné tesnenie
vhodné pre rozsah použitia	prírubové spojenie
vhodné pre materiál	Kov
Dynamická viskozita	35000 - 60000 mPas
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min
Farba	zelená
Tvar	tekuté
maximálna škára	0,2 mm
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	odolná proti oleju
Vlastnosť	vodeodolné
Tesnosť	1,11 g/cm ³
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Tesniaci prostriedok