

Garant**LED akumulátorové tužkové svietidlo, Typ: 200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081448 200
GTIN	4062406401900
Trieda položky	01A

Popis**Prevedenie:**

Mimoriadne tenké LED akumulátorové tužkové svietidlo s odolným a elegantným hliníkovým puzdrom. Plynule stmievateľné hlavné svietidlo a bodové LED svietidlo zaisťujú optimálne osvetlenie v stiesnenom priestore.

- **Pevná kovová spona na zadnej strane.**
- **Silný magnet v základni lampy.**
- **Úroveň nabitia je vždy viditeľná vďaka centrálne umiestnenému LED ukazovateľu.**

Funkcia:

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 2,5$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

Vrátane USB-C nabíjacieho kábla.

Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion

Svetelný tok	20 - 200 lm
Hmotnosť	56 g
Celková šírka	17 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 30
Celková dĺžka	173 mm
Trvanie osvetlenia	1 - 10 h
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Vrecková lampa