

Garant GREENPLUS

lepidlo na funkčné spoje 6GP38, Obsah: 250ml**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088069 250
GTIN	4062406423582
Trieda položky	01K

Popis**Prevedenie:**

Pri výrobnej technológii spojovania sa dva alebo viac dielov navzájom spoja súdržným spôsobom. Pri použití lepidla sa na pevné spojenie použije celá spojovacia plocha. Je umožnený vysoký prenos sily a dynamické zaťaženie (vysoká pevnosť v šmyku).

Typ **6GP38**. Rýchlotvrdnúci univerzálny produkt s najvyššou pevnosťou pre statické šmykové namáhanie a dynamické zaťaženie. Na upevnenie ozubených kolies, remeníč, spojov rotora a hriadeľa na elektromotoroch.

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Dynamická viskozita	3000 - 6000 mPas
minimálny odtrhávací moment	40 Nm
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Objem náplne	250 ml
Funkčná pevnosť podľa	1 - 3 h

Bod vzplanutia	100 °C
maximálna škára	0,25 mm
vhodné pre materiál	Kov
Farba	zelená
Teplota skladovania	5 - 23 °C
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tycinke
Chemický podklad	Metakryláty
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
pre veľkosť závitov M do	M36
Tvar	tekuté
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
Tesnosť	1,09 g/cm ³
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	rýchloschnúce
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Špárovací prostriedok