

Garant GREENPLUS

**lepidlo na funkčné spoje 6GP48, Obsah: 50ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088070 50
GTIN	4062406423599
Trieda položky	01K

**Popis****Prevedenie:**

Pri výrobnej technológii spojovania sa dva alebo viac dielov navzájom spoja súdržným spôsobom. Pri použití lepidla sa na pevné spojenie použije celá spojovacia plocha. Je umožnený vysoký prenos sily a dynamické zaťaženie (vysoká pevnosť v šmyku).

Typ **6GP48**. Rýchlotvrdnúci, žiaruvzdorný produkt na upevňovanie valcových funkčných spojov. Na upevnenie vložiek valcov v blokoch motora. Vhodné aj na upevnenie ložísk vo vykurovacích peciach.

**Upozornenie:**

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

**Technický opis**

Dynamická viskozita	400 - 700 mPas
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tycinke
Bod vzplanutia	100 °C
Teplota skladovania	5 - 23 °C

Farba	zelená
maximálna škára	0,2 mm
Tvar	tekuté
Tesnosť	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
Objem náplne	50 ml
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
minimálny odtrhávací moment	40 Nm
vhodné pre materiál	Kov
pre veľkosť závitú M do	M20
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	rýchloschnúce
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Chemický podklad	Metakryláty
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Špárovací prostriedok