

Garant GREENPLUS

**lepidlo na funkčné spoje 6GP38, Obsah: 50ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088069 50
GTIN	4062406423575
Trieda položky	01K

**Popis****Prevedenie:**

Pri výrobnej technológii spojovania sa dva alebo viac dielov navzájom spoja súdržným spôsobom. Pri použití lepidla sa na pevné spojenie použije celá spojovacia plocha. Je umožnený vysoký prenos sily a dynamické zaťaženie (vysoká pevnosť v šmyku).

Typ **6GP38**. Rýchlotvrdnúci univerzálny produkt s najvyššou pevnosťou pre statické šmykové namáhanie a dynamické zaťaženie. Na upevnenie ozubených kolies, remeníč, spojov rotora a hriadeľa na elektromotoroch.

**Upozornenie:**

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

**Technický opis**

vhodné pre materiál	Kov
maximálna škára	0,25 mm
Tvar	tekuté
Bod vzplanutia	100 °C
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min

Funkčná pevnosť podľa	1 - 3 h
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Objem náplne	50 ml
pre veľkosť závitů M do	M36
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	rýchloschnúce
Farba	zelená
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
Tesnosť	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Chemický podklad	Metakryláty
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitů v tycinke
Dynamická viskozita	3000 - 6000 mPas
minimálny odtrhávací moment	40 Nm
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Špárovací prostriedok