

Garant GREENPLUS

lepidlo na funkčné spoje 6GP60, Obsah: 250ml**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088071 250
GTIN	4062406423629
Trieda položky	01K

Popis**Prevedenie:**

Pri výrobnej technológii spojovania sa dva alebo viac dielov navzájom spoja súdržným spôsobom. Pri použití lepidla sa na pevné spojenie použije celá spojovacia plocha. Je umožnený vysoký prenos sily a dynamické zaťaženie (vysoká pevnosť v šmyku).

Typ **6GP60**. Používa sa na opravu opotrebených oblastí a obnovenie správnych lícovaní. Vhodné pre veľké medzery. Vytvrdený produkt je možné opracovať vŕtaním, frézovaním alebo brúsením.

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Farba	strieborná
Chemický podklad	Metakryláty
Objem náplne	250 ml
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
minimálny odtrhávací moment	18 Nm

Dynamická viskozita	200000 - 600000 mPas
Tesnosť	1,13 g/cm ³
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Bod vzplanutia	100 °C
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	oprava
Tvar	pastovitá
pre veľkosť závitů M do	M20
maximálna škára	0,3 mm
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	mechanicky odolné
vhodné pre materiál	Kov
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Špárovací prostriedok