



## Strojové LED svetidlo krúžok, Typ: 160mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081439 160
GTIN	4260131238895
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

Robustné LED svetidlá v **hliníkovom kryte** a saténovom akrylátovom paneli pre **homogénne 160-stupňové osvetlenie**.

- **S nízkym odrazom, bez oslnenia a blikania .**
- **Pripojenie k 24 V napájacíemu zdroju alebo 24 V ovládaniu stroja.**

Kruhové osvetlenie „svetelný kruh“ pre 360° osvetlenie okolo vretena bez tieňov na frézkach a vŕtačkách. Flexibilné možnosti montáže na rôzne typy strojov s nastaviteľnými magnetickými držiakmi.

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane pogumovaných magnetov, napájacieho zdroja.

### Technický opis

Celková výška	42 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Svetelný výkon	7,5 W
Osvetľovacie teleso	LED modul
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67

Svetelný tok	460 lm
Zóna ATEX	žiadna
Menovité napätie	24 V
Vnútorný Ø	100 mm
Vonkajší Ø	160 mm
Druh produktu	Strojné svetidlo