

**LED plošné svietidlo, Príkon: 48W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081274 48
GTIN	5708997354537
Trieda položky	08C

Popis**Prevedenie:**

Nízky tieň a dizajn bez oslňovania s veľkým rozptylom svetla.
S integrovanou rukoväťou a stojanom na priamu montáž svetlometu. Dve zásuvky Schuko umožňujú rýchle a jednoduché pripojenie elektrického náradia bez použitia ďalšieho kábla.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Vhodné pre:

Statív s trojnožkou Č. 081252 Veľ. 1,35-3.

Technický opis

Menovité napätie	100 - 240 V
Hmotnosť	3430 g
Celková výška	310 mm
Uhol vyžarovania nastaviteľný	100 Stupeň
Pripojovací kábel Dĺžka	5 m

Príkonn	48 W
Celková dĺžka	318 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Celková šírka	117 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Svetelný tok	6000 lm
Druh produktu	Plošné svietidlo