



LED tyčová lampa s akumulátorom, Celková dĺžka: 240mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081571 240
GTIN	5708997356104
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Skladacie svietidlo 3 v 1 v extrémne tenkom a kompaktnom dizajne. Umožňuje kontrolu a osvetlenie na ťažko dostupných a úzkych miestach. Plne zložená lampa vreckovej veľkosti funguje ako bežná ručná lampa. Prídavné bodové svetlo a dve úrovne osvetlenia (50 alebo 100 %). Výkonný vstavaný magnet a háčik.

Funkcia:

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 2,5$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

Bez sieťovej časti. Nabíjací kábel nie je súčasťou dodávky.

Technický opis

Celková dĺžka	240 mm
Trvanie osvetlenia	2,5 h
Stupeň ochrany krytom IP	IP 30
Druh batérie	Li-Ion

Osvetľovacie teleso	LED modul
Trvanie osvetlenia úroveň 2	5 h
Svetelný tok Úroveň 2	100 lm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Hmotnosť	100 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok	200 lm
Druh produktu	Vrecková lampa