



Pneumatický račňový skrutkovač, Typ: 9427



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079122 9427
GTIN	015451652111
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom \varnothing hadice.

Pneumatický mini račňový kľúč s celkovou dĺžkou 130 mm. Tlačidlo rýchlej výmeny na výmenu vložky nástrčkového kľúča.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

maximálne otáčky	270 min ⁻¹
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
maximálne vibrácie podľa EN	5 m/s ²
maximálna potreba vzduchu	336 l/min
Rozsah krútiaceho momentu	7 - 35 Nm
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný \varnothing)	10 mm
Upínač nástrojov Rozmery	3/8 palec

Označenie výrobcu	9427
Hmotnosť	0,5 kg
Pripojovací závit	BSP
maximálny Ø skrutiek (8,8–12,9)	M8
Dĺžka	130 mm
Pracovná hlučnosť	93 dB(A)
Druh produktu	Skrutkovač