



LED čelovka s akumulátorom, Typ: H15R-CORE



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081479 H15R-CORE
GTIN	4058205020930
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Výkonné LED čelovky pre profesionálne použitie.

- **Otočná hlava a funkcia nepretržitého zaostrovania.**
- **Intuitívne ovládanie a kontinuálne stmievanie.**
- **Vymeniteľná, umývateľná čelenka.**
- **Ledlenser spojovací systém ako jednotné rozhranie umožňuje jednoduché spojenie so širokou škálou príslušenstva.**

Výkonné svetlomety s intuitívnym ovládaním a plynulou reguláciou jasu, extrémne vysoká ochrana proti prachu a vode vďaka Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System ako jednotné rozhranie umožňuje jednoduché prepojenie s rozsiahlym sortimentom príslušenstva.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Technický opis

Svetelný tok	1000 lm
Označenie výrobcu	H15R Core
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Trvanie osvetlenia úroveň 2	80 h
Svetelný tok Úroveň 2	20 lm
Trvanie osvetlenia	5 h
Hmotnosť	380 g
Ø hlavy	47 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Osvetlenie stmievateľné	áno
Svetelný tok Boost	2500 lm
Druh produktu	Čelová lampa