

**Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6HX, TiAlN, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139182 M6
GTIN	4045197446770
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****Trieda tolerancie:** ISO 2X/6HX.**DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami, optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.****Technický opis**

Počet napínacích drážok	5
Stúpanie závitov	1 mm
Počet rezných hrán Z	5
Ø závit	6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	5,55 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Hĺbka závit	18 mm
Veľkosť závit	M6
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 2174
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Tvarovací závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	23	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	23	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	11	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		