

**HOLEX****Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6HX, TiAlN, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139182 M10
GTIN	4045197446794
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****Trieda tolerancie:** ISO 2X/6HX.**DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami, optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.****Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø závit	10 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	9,35 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Hĺbka závit	30 mm
Veľkosť závit	M10
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závit	M

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 2174
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Tvarovací závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	23	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	23	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	11	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		