

## Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Ferit, Ø: 80mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 085915 80     |
| GTIN             | 2050000965319 |
| Trieda položky   | 08Q           |

### Popis

#### Prevedenie:

- Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
- Pozinkovaný povrch.
- Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

#### Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

#### Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

### Technický opis

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Výška                      | 18 mm       |
| maximálna tepelná odolnosť | 120 °C      |
| Puzdro závit               | áno         |
| Menovitá prídržná sila     | 600 N       |
| Hmotnosť                   | 520 g       |
| Ø                          | 80 mm       |
| Materiál povrch            | pozinkované |
| Závit                      | M10 mm      |
| Výška so závitom           | 34 mm       |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Materiál magnetické jadro | Ferit                 |
| Druh produktu             | Plochý upínací magnet |